

Garant**Kiilaurajyrsin, pinnoittamaton, Ø e8 DC: 19mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 191080 19 |
| GTIN | 4045197100252 |
| Tuoteluokka | 11W |

Kuvaus**Malli:**Kokonaispituus **DIN 844 mukainen.**Teränpituus **DIN 844 lyhyt.**

Upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu.

Käyttö:**Kiilaurien** (poraurien) jyrsintään tai työkappaleen keskiosasta aloitettavaan jyrsintään.**Tekninen kuvaus**

| | |
|---|----------------|
| Syöttö f_z uranjyrsintään teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,05 mm |
| Terän Ø D_c | 19 mm |
| Toimivien terien Z (kehän puoli) lukumäärä | 2 |
| varren Ø D_s | 20 mm |
| Terän pituus L_c | 38 mm |
| Kokonaispituus L | 141 mm |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Lastuava aine | HSS Co 8 |
| Standardi | DIN 844 B |
| tyyppi | N |
| Toleranssi, nimellis-Ø | e8 |
| Nousukulma | 30 astetta |

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora |
| Varsi | DIN 1835 B, h6 |
| Sisäjäähdytys | ei |
| Varren toleranssi | h6 |
| Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta |
| Värirengas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kiilaurajyrsin |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiini (lyhytlastuinen) | sopii rajoituksin | 83 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 28 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 25 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | 23 m/min | P |
| GG(G) | sopii rajoituksin | 23 m/min | K |
| CuZn | sopii rajoituksin | 55 m/min | N |
| märkä enintään | soveltuu | | |