



## Värejä vääristämättömät LED-työvalaisimet COLOUR MATCH, Tyyppi: SUN4



### Tilaustiedot

Tilausnumero	081513 SUN4
GTIN	5708997356579
Tuoteluokka	08C

### Kuvaus

#### Malli:

**COLOUR MATCH.** Erikois-LED, korkea CRI-arvo **täydelliseen värintoistoon** ja erittäin pitkä LEDin käyttöikä. Sopii erinomaisesti kaikkiin maalaus-, kiillotus-, puhdistus- ja valmistelutöihin. Suunniteltu maalaamokäyttöön. **Vaihdettava lasinen linssi** kestää kaikenlaisia liuottimia myös päivittäisissä puhdistustöissä. **SUNMATCH 4.** Kätevä akkukäyttöinen LED-työvalaisin, jossa on 180° joustava lampun pää valmistelua ja värien säätöä varten. Portaation CCT-skannaustoiminto.

Portaation CCT-skannaustoiminto. Kun valaisin aktivoidaan, se skannaa automaattisesti kohteen pinnan koko värispektrin alueella. Lukitus on mahdollista milloin tahansa. Optimaalinen maalivikojen havaitsemiseen.

#### Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää laturin ja latausaseman.

### Tekninen kuvaus

CRI-arvo	95
----------	----

Väriämpötila	todellinen väri
Paino	270 g
IP-suojausluokka	IP 65
ATEX-vyöhyke	ei
akun jännite	3,7 V
Kokonaispituus	203 mm
Akkutyyppe	Litium-ioni
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Valaisuaika	2 - 10 h
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Akkukapasiteetti	2,6 Ah
Valmistajamerkintä	SUNMATCH 4
Valovirta	50 - 500 lm
Kokonaisleveys	89 mm
Tuotetyyppe	Työvalaisin