



Kiilaurajyrin HSS-Co8, TiAlN, Ø e8 DC: 2,5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	191070 2,5
GTIN	4045197099686
Tuoteluokka	12W

Kuvaus

Malli:

Upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu.
Edullinen vaihtoehto.

Käyttö:

Kiilaurien (poraurien) jyrsintään tai työkappaleen keskiosasta aloitettavaan jyrsintään.

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z uranjyrsintään teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,006 mm
Toimivien terien Z (kehän puoli) lukumäärä	2
Terän Ø D_c	2,5 mm
varren Ø D_s	6 mm
Terän pituus L_c	5 mm
Kokonaispituus L	49 mm
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	HSS Co 8
Standardi	DIN 327 D
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
Nousukulma	30 astetta
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora

Varsi	DIN 1835 B, h6
Sisäjäähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kiilaurajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	78 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	55 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	14 m/min	M
GG(G)	sopii rajoituksin	46 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	92 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		