



Kulmahiomakone GWS, Tyyppi: 30-230PB



Tilaustiedot

Tilausnumero	077153 30-230PB
GTIN	4059952609102
Tuoteluokka	03C

Kuvaus

Malli:

Voimakas 230 mm:n kulmahiomakone:

- tehokas moottori, Constant-Electronic, pehmokäynnistys ja käynnistysvirran rajoitin.
- Hyvä käyttäjien suoja Vibration-Control-pää- ja lisäkahvalla, KickBack Stopilla ja uudelleenkäynnistyssuojalla.
- Käännettävä sankakahva optimaaliseen hiontaan ja katkaisuun.
- SDS-pikakiinnitysmutteri ja karalukitus.

Etu:

Vähemmän huoltotöistä aiheutuvia seisokkeja

- kompaktin rakenteen ja harjattoman 2800 watin moottorin ansiosta.

Erinomainen käyttömukavuus ja suojaus

- Jarru.
- Kickback Control.
- Restart Protection.
- Pehmeä käynnistys.
- Ilman työkaluja säädettävä suojakupu.
- Tärinää vaimentava sivukahva.

LED-näyttö:

Auttaa käyttäjää optimoimaan työskentelytavan.

Virtakaapeli:

4 metrin kaapeli helpottaa käyttöä rakennustyömaalla.

Vibration Cancelling Technology:

Vibration Cancelling System saavuttaa tuotesegmenttialueen alhaisimmat tärinäarvot ja mahdollistaa väsyttämättömän työskentelyn.

Protection-kytkin:

Työkalu kytkeytyy välittömästi pois päältä, kun kytkimestä päästetään irti.

Toimituksen sisältö:

Sisältää suojakuvun, lisäkahvan.

Sisältää SDS-pikakiinnitysmutterin.

Tekninen kuvaus

Tehonkulutus	2800 W
Kaapelin pituus	4 m
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	5 m/s ²
Takaiskupyssäytys	kyllä
Valmistajamerkintä	GWS 30-230 PB
Leveys	334 mm
Nimellisjännite	230 V
Pituus	524 mm
Erityisominaisuus	Jarrujärjestelmä
Erityisominaisuus	PROtection-kytkin
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
uudelleenkäynnistymisen esto	kyllä
Varokytin	kyllä
Enimmäiskatkaisusyvyys	59 mm
pehmeä käynnistys	kyllä
Paino	5,9 kg
Kiinnityskierre	M14
Korkeus	139 mm
Laikan enimmäis-Ø	230 mm
Enimmäiskierrosluku	6500 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Kulmahiomakone