



Katkaisu- ja jiirisaha BITURBO Akku, Tyyppi: GCM18216DC



Tilaustiedot

Tilausnumero	078232 GCM18216DC
GTIN	4059952608402
Tuoteluokka	03B

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöiset katkaisu- ja jiirisahat.

- **Erinomainen leikkauskapasiteetti ja suuri 70 mm:n leikkausvyvyys.**
- **Paras mahdollinen mobiliteetti alhaisen painon ja erinomaisen ergonomian ansiosta.**
- **Käyttöliittymä kierrosluvun esivalintaa varten.**
- **Sahanterän vaihto ilman työkaluja.**

Toimituksen sisältö:

Sahanterä Ø 216 mm, pidätin, SDS-mutteri, GCY 42 Bluetooth-moduuli.

Tekninen kuvaus

Enimmäisjiirikulma vasen	52 astetta
Elektroninen kierrosnopeuden valinta	kyllä
enimmäiskallistuskulma oikea	47 astetta
enimmäiskallistuskulma vasen	47 astetta
Sahanterän Ø	216 mm
enimmäistyöstösyvyys 45°	45 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen

enimmäisjiirikulma oikea	60 astetta
akun jännite	18 V
Enimmäiskierrosluku	4500 min ⁻¹
Sahanterän reiän Ø	30 mm
Akkutyyppi	Litiumioni
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Bosch 18 V
Paino	15,3 kg
Enimmäistyöstöoituuus 90°	300 mm
Nimellisjännite	18 V
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Valmistajamerkintä	GCM 18V-216 DC
Enimmäistyöstösyvyys 90°	70 mm
Pakkaus	Kartonki
Tuotetyyppi	Sahat