

**Garant****Kiintoavain-/räikkälenkkiavain, Avainkoko: 14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614770 14
GTIN	4067263001133
Tuoteluokka	61B

**Kuvaus****Malli:**

Muottiintaottu. Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

**Raaka-aine:**

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

**Tekninen kuvaus**

Kidan leveys b	31,1 mm
Avainkoko	14 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Lenkin $\varnothing D$	27,3 mm
Avaimen pituus L	193 mm
Renkaan korkeus $h_2$	9,7 mm
Kidan korkeus $h_1$	5,3 mm
Renkaan asento	0 astetta
Hammasluku	72
tartuntakulma	5 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu

Päätyrajoitin leuan puolella	ei
Pitotoiminto leuan puolella	ei
kääntyvä pää	ei
Räikkä, suuntaa vaihtava	ei
Tuotetyyppi	Ruuviavaimet