

Garant**Kiintoavain-/räikkälenkkiavain, Avainkoko: 15mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614770 15
GTIN	4067263001140
Tuoteluokka	61B

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

Tekninen kuvaus

Avainkoko	15 mm
Kidan korkeus h ₁	5,3 mm
Kidan leveys b	34,7 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avaimen pituus L	200 mm
Renkaan korkeus h ₂	10,2 mm
Lenkin Ø D	28,9 mm
Renkaan asento	0 astetta
Hammasluku	72
tartuntakulma	5 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu

Päätyrajoitin leuan puolella	ei
Pitotoiminto leuan puolella	ei
kääntyvä pää	ei
Räikkä, suuntaa vaihtava	ei
Tuotetyyppi	Ruuviavaimet