

Garant**Kiintoavain-/räikkälenkkiavain, Avainkoko: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614770 16
GTIN	4067263001157
Tuoteluokka	61B

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

Tekninen kuvaus

Avainkoon mitat	metriset mitat
Avaimen pituus L	216 mm
Lenkin Ø D	30,3 mm
Avainkoko	16 mm
Renkaan korkeus h ₂	10,7 mm
Kidan korkeus h ₁	5,8 mm
Kidan leveys b	35,1 mm
Renkaan asento	0 astetta
Hammasluku	72
tartuntakulma	5 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu

Päätyrajoitin leuan puolella	ei
Pitotoiminto leuan puolella	ei
kääntyvä pää	ei
Räikkä, suuntaa vaihtava	ei
Tuotetyyppi	Ruuviavaimet