

Garant**Kiintoavain-/räikkälenkkiavain, Avainkoko: 17mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614770 17
GTIN	4062406141356
Tuoteluokka	61B

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Molemmiin puolin 2 eri avainleveyttä. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

Tekninen kuvaus

Lenkin $\varnothing D$	33,3 mm
Renkaan korkeus h_2	10,7 mm
Avainkoko	17 mm
Kidan korkeus h_1	5,8 mm
Avaimen pituus L	233 mm
Kidan leveys b	37 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Renkaan asento	0 astetta
Hammasluku	72
tartuntakulma	5 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu

Päätyrajoitin leuan puolella	ei
Pitotoiminto leuan puolella	ei
kääntyvä pää	ei
Räikkä, suuntaa vaihtava	ei
Tuotetyyppi	Ruuviavaimet