

**Garant****Kiintoavain-/räikkälenkkiavain, Avainkoko: 18mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614770 18
GTIN	4067263001171
Tuoteluokka	61B

**Kuvaus****Malli:**

Muottiintaottu. Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

**Raaka-aine:**

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

**Tekninen kuvaus**

Avaimen pituus L	239 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Lenkin $\varnothing$ D	33,4 mm
Renkaan korkeus $h_2$	11,2 mm
Kidan korkeus $h_1$	6,7 mm
Kidan leveys b	39,5 mm
Avainkoko	18 mm
Renkaan asento	0 astetta
Hammasluku	72
tartuntakulma	5 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu

Päätyrajoitin leuan puolella	ei
Pitotoiminto leuan puolella	ei
kääntyvä pää	ei
Räikkä, suuntaa vaihtava	ei
Tuotetyyppi	Ruuviavaimet