

**Garant****Kiilaurajyrsin, pinnoittamaton, Ø e8 DC: 5,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	191080 5,5
GTIN	4045197100078
Tuoteluokka	11W

**Kuvaus****Malli:**Kokonaispituus **DIN 844 mukainen.**Teränpituus **DIN 844 lyhyt.**

Upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu.

**Käyttö:****Kiilaurien** (poraurien) jyrshintään tai työkappaleen keskiosasta aloitettavaan jyrshintään.**Tekninen kuvaus**

Syöttö $f_z$ uranjyrshintään teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,01 mm
Terän Ø $D_c$	5,5 mm
Toimivien terien Z (kehän puoli) lukumäärä	2
varren Ø $D_s$	6 mm
Terän pituus $L_c$	13 mm
Kokonaispituus L	68 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS Co 8
Standardi	DIN 844 B
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
Nousukulma	30 astetta

syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi	DIN 1835 B, h6
Sisäjäähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kiilaurajyrsin

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	83 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	28 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	25 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	23 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	23 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	55 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		