

**Kiilaurajyrsin HSS-Co8, TiAlN, Ø e8 DC: 2,8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	191070 2,8
GTIN	4045197099693
Tuoteluokka	12W

**Kuvaus****Malli:**

Upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu.

Edullinen vaihtoehto.

**Käyttö:**

**Kiilaurien** (poraurien) jysintään tai työkappaleen keskiosasta aloitettavaan jysintään.

**Tekninen kuvaus**

Toimivien terien Z (kehän puoli) lukumäärä	2
Terän Ø D <sub>c</sub>	2,8 mm
Syöttö f <sub>z</sub> uranjysintään teräksessä < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,006 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Terän pituus L <sub>c</sub>	5 mm
Kokonaispituus L	49 mm
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	HSS Co 8
Standardi	DIN 327 D
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
Nousukulma	30 astetta
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora

Varsi	DIN 1835 B, h6
Sisäjäähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kiilaurajyrsin

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	78 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	55 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	14 m/min	M
GG(G)	sopii rajoituksin	46 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	92 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		