

## Korkeapaineinen työntöpuristin öljylle, juoksevalle rasvallePG



### Tilaustiedot

Tilausnumero	083554 PG
GTIN	4016553261580
Tuoteluokka	08H

### Kuvaus

**Malli:**

Eristynyt työntöpuristin öljylle, raakaöljylle, aerosoleille ja lisäaineita sisältäville öljyille, mustaksi jauhemaalattu, jäykkä putki ja seuraajamäntä. Paineentuotto jopa 150 bar. Annostelumäärä 0,5 cm<sup>3</sup>/isku, yleiskäyttöinen ja teräväkärkinen suukappale ja keltainen korkki. Korkeapaineinen työntöpuristin öljylle, juoksevalle rasvalle

### Tekninen kuvaus

Puristussäiliön Ø	40 mm
Pituus yhteensä	240 mm
Suuttimen tyyppi	Yleinen / kärki
Paino	250 g
Enimmäispaine	150 bar
Täyttötilavuus	150 cm <sup>3</sup>
Tuotetyyppi	Rasvapuristin

