

Garant GRIDLINE

Työasema eLevel ja tummanharmaa Eluplan-levy, Pituus: 2000/2mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	920012 2000/2
GTIN	4067263001379
Tuoteluokka	91P

Kuvaus**Malli:**

Työasema eLevel – portaaton sähköinen korkeuden säätö. Korkeuden säätö sähköisestä ohjauspaneelista. Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto. Aktivointi asettaa **koko työpisteen korkeuden**.

Pintakäsittely:

Jalkaosaa antrasiitti RAL 7016, **ei muunneltavissa**.

Nostopylväs eloksoitua alumiinia, **ei muunneltavissa**.

Sivu- ja takaseinät vaaleanharmaat RAL 7035, **jauhemaalattut, muunneltavissa**.

Huomautus:

- **Kun työtason alle kiinnitetään laatikostorunkoja, on huomioitava, että laatikostorunkojen korkeus saa olla enintään 500 mm.**
 - **Huomio: riviin asennettaessa on käytettävä erotuslevyä nro 920350 (puristumisvaara).**
- Koot .../2 on varustettu vaihtoehtoisella nostoyksiköllä. Tekniset tiedot ovat samat kuin aiemmilla nostoyksiköillä, pienin poikkeuksin. Ohjauspaneeli on visuaalisesti erilainen näille kokoluokille, mutta toiminnallisesti sama.
- **Näiden tuotenumeroiden lisääminen on mahdollista vain, jos asiasta on sovittu etukäteen teknisen osto-osaston P93 kanssa, puh. +49 89 8391 9165, ja tämänhetkinen saatavuus on tarkistettava.**
 - **Noudata maksimikuormaa, sitä ei saa missään tapauksessa ylittää! Erityisen tärkeää tukipylvään ylärakenteiden suunnittelussa.**

Tekninen kuvaus

Nimellisjännite	250 V
Työtason paksuus	40 mm
Korkeudensäätöperiaate	täydellinen rakenne
Syvyys	800 mm
Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto	kyllä
Malli	eTaso
Työtason pinta	Pinnoite antistaattinen, erittäin kulumisenkestävä, keskikova, ei valonkestävä
Työtason materiaali	Eluplan
Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä	670 - 990 mm
Leveys	2000 mm
Työtason syvyys	800 mm
Pistoketyyppi, tulo	F
Portaaton korkeuden säätö	kyllä
Työtason pituus	2000 mm
Pinnoitteen paksuus	2 mm
Työtason pinnoite	Eluplan (muovi), (linoleumipäällyste)
Sarja	Työasema
Työtason pinnan väri	tummanharmaa
Paino	93 kg
Työpisteen korkeudensäätö	670 – 990 mm
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	250 kg
Korkeudensäätömalli	sähköinen
Pöytälevyn paksuus	40 mm
Korkeudentasaus	25 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Työpöytä

