

Garant GRIDLINE

**Työasema eLevel+ ja tummanharmaa Eluplan-levy, Pituus: 1000/2mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 920022 1000/2 |
| GTIN         | 4067263001447 |
| Tuoteluokka  | 91P           |

**Kuvaus****Malli:**

**Työasema eLevel+** portaaton sähköinen korkeudensäätö. Korkeuden säätö sähköisestä ohjauspaneelista. Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto. Aktivointi asettaa työpisteen korkeuden. **eLevel+** säätää vain työtason korkeuden, muu työpiste säilyy ennallaan. Takaseinässä sisäänrakennettu johdinkanava.

**Pintakäsittely:**

**Jalkaosa** antrasiitti RAL 7016, **ei muunneltavissa.**

**Nostopylväs** eloksoitua alumiinia, **ei muunneltavissa.**

**Sivu- ja takaseinät** vaaleanharmaat RAL 7035, **jauhemaalattut, muunneltavissa.**

**Huomautus:**

- **Kun työtason alle kiinnitetään laatikostorunkoja, on huomioitava, että laatikostorunkojen korkeus saa olla enintään 500 mm.**
- **Huomio: riviin asennettaessa on käytettävä erotuslevyä nro 920350 (puristumisvaara).** Koot .../2 on varustettu vaihtoehtoisella nostoyksiköllä. Tekniset tiedot ovat samat kuin aiemmilla nostoyksiköillä, pienin poikkeuksin. Ohjauspaneeli on visuaalisesti erilainen näille kokoluokille, mutta toiminnallisesti sama.
- **Näiden tuotenumeroiden lisääminen on mahdollista vain, jos asiasta on sovittu etukäteen teknisen osto-osaston P93 kanssa, puh. +49 89 8391 9165, ja tämänhetkinen saatavuus on tarkistettava.**
- **Noudata maksimikuormaa, sitä ei saa missään tapauksessa ylittää! Erityisen tärkeää tukipylvään ylärakenteiden suunnittelussa.**

## Tekninen kuvaus

|  |  |
|--|--|
| Korkeus takaseinän kanssa  | 1000 mm  |
| Työtason pituus  | 1000 mm  |
| Pistoketyyppi, tulo  | F  |
| Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto  | kyllä  |
| Malli  | eLevel+  |
| Työtason syvyys  | 700 mm   |
| Työtason pinta   | Pinnoite antistaattinen, erittäin kulumisenkestävä, keskikova, ei valonkestävä |
| Paino  | 78 kg  |
| Leveys   | 1000 mm  |
| Työtason paksuus   | 40 mm  |
| Työtason pinnoite  | Eluplan (muovi), (linoleumipäällyste)  |
| Pinnoitteen paksuus  | 2 mm   |
| Portaaton korkeuden säätö  | kyllä  |
| Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä   | 670 - 990 mm   |
| Nimellisjännite  | 250 V  |
| Syvyys   | 800 mm   |
| Sarja  | Työasema   |
| Työtason materiaali  | Eluplan  |
| Korkeudensäätöperiaate   | Vain työtaso   |
| Työtason pinnan väri   | tummanharmaa   |
| Työpisteen korkeudensäätö  | 670 – 990 mm   |
| Rakennetyyppi  | Teräsrakenne   |
| Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) | 250 kg   |
| Korkeudensäätömalli  | sähköinen  |
| Pöytälevyn paksuus   | 40 mm  |
| Korkeudentasaus  | 25 mm  |

|               |   |
|---------------|---|
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tuotetyyppi   | Työpöytä  |