

Garant GRIDLINE

Työasema eLevel+ ja tummanharmaa Eluplan-levy, Pituus: 1500/2mm**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 920022 1500/2 |
| GTIN | 4067263001454 |
| Tuoteluokka | 91P |

Kuvaus**Malli:**

Työasema eLevel+ portaaton sähköinen korkeudensäätö. Korkeuden säätö sähköisestä ohjauspaneelista. Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto. Aktivointi asettaa työpisteen korkeuden. **eLevel+** säätää vain työtason korkeuden, muu työpiste säilyy ennallaan. Takaseinässä sisäänrakennettu johdinkanava.

Pintakäsittely:

Jalkaosaa antrasiitti RAL 7016, **ei muunneltavissa.**

Nostopylväs eloksoitua alumiinia, **ei muunneltavissa.**

Sivu- ja takaseinät vaaleanharmaat RAL 7035, **jauhemaalattut, muunneltavissa.**

Huomautus:

- **Kun työtason alle kiinnitetään laatikostorunkoja, on huomioitava, että laatikostorunkojen korkeus saa olla enintään 500 mm.**
- **Huomio: riviin asennettaessa on käytettävä erotuslevyä nro 920350 (puristumisvaara).** Koot .../2 on varustettu vaihtoehtoisella nostoyksiköllä. Tekniset tiedot ovat samat kuin aiemmilla nostoyksiköillä, pienin poikkeuksin. Ohjauspaneeli on visuaalisesti erilainen näille kokoluokille, mutta toiminnallisesti sama.
- **Näiden tuotenumeroiden lisääminen on mahdollista vain, jos asiasta on sovittu etukäteen teknisen ostosaston P93 kanssa, puh. +49 89 8391 9165, ja tämänhetkinen saatavuus on tarkistettava.**
- **Noudata maksimikuormaa, sitä ei saa missään tapauksessa ylittää! Erityisen tärkeää tukipylvään ylärakenteiden suunnittelussa.**

Tekninen kuvaus

| | |
|--|--|
| Malli | eLevel+ |
| Työtason pinnan väri | tummanharmaa |
| Sarja | Työasema |
| Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä | 670 - 990 mm |
| Nimellisjännite | 250 V |
| Korkeudensäätöperiaate | Vain työtaso |
| Syvyys | 800 mm |
| Työtason pinta | Pinnoite antistaattinen, erittäin kulumisenkestävä, keskikova, ei valonkestävä |
| Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto | kyllä |
| Portaaton korkeuden säätö | kyllä |
| Työtason materiaali | Eluplan |
| Työtason paksuus | 40 mm |
| Työtason syvyys | 700 mm |
| Työtason pinnoite | Eluplan (muovi), (linoleumipäällyste) |
| Pinnoitteen paksuus | 2 mm |
| Pistoketyyppi, tulo | F |
| Työtason pituus | 1500 mm |
| Korkeus takaseinän kanssa | 1000 mm |
| Paino | 90 kg |
| Leveys | 1500 mm |
| Työpisteen korkeudensäätö | 670 – 990 mm |
| Rakennetyyppi | Teräsrakenne |
| Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) | 250 kg |
| Korkeudensäätömalli | sähköinen |
| Pöytälevyn paksuus | 40 mm |
| Korkeudentasaus | 25 mm |

| | |
|---------------|---|
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tuotetyyppi | Työpöytä |