

Garant GRIDLINE

Työasema eLevel+ ja vaalea Eterlux-levy, Pituus: 1000/2mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	920024 1000/2
GTIN	4067263001478
Tuoteluokka	91P

Kuvaus**Malli:**

Työasema eLevel+ portaaton sähköinen korkeudensäätö. Korkeuden säätö sähköisestä ohjauspaneelistä. Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto. Aktivointi asettaa työpisteen korkeuden. **eLevel+** säätää vain työtason korkeuden, muu työpiste säilyy ennallaan. Takaseinässä sisäänrakennettu johdinkanava.

Pintakäsittely:

Jalkaosaa antrasiitti RAL 7016, **ei muunneltavissa.**

Nostopylväs eloksoitua alumiinia, **ei muunneltavissa.**

Sivu- ja takaseinät vaaleanharmaat RAL 7035, **jauhemaalattut, muunneltavissa.**

Huomautus:

- **Kun työtason alle kiinnitetään laatikostorunkoja, on huomioitava, että laatikostorunkojen korkeus saa olla enintään 500 mm.**
- **Huomio: riviin asennettaessa on käytettävä erotuslevyä nro 920350 (puristumisvaara).** Koot .../2 on varustettu vaihtoehtoisella nostoyksiköllä. Tekniset tiedot ovat samat kuin aiemmillä nostoyksiköillä, pienin poikkeuksin. Ohjauspaneeli on visuaalisesti erilainen näille kokoluokille, mutta toiminnallisesti sama.
- **Näiden tuotenumeroiden lisääminen on mahdollista vain, jos asiasta on sovittu etukäteen teknisen ostosaston P93 kanssa, puh. +49 89 8391 9165, ja tämänhetkinen saatavuus on tarkistettava.**
- **Noudata maksimikuormaa, sitä ei saa missään tapauksessa ylittää! Erityisen tärkeää tukipylvään ylärakenteiden suunnittelussa.**

Tekninen kuvaus

Sarja	Työasema
Nimellisjännite	250 V
Työtason syvyys	700 mm
Paino	78 kg
Työtason pinnan väri	vaaleanharmaa
Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä	670 - 990 mm
Malli	eLevel+
Portaaton korkeuden säätö	kyllä
Leveys	1000 mm
Pinnoitteen paksuus	2,7 mm
Työtason pituus	1000 mm
Työtason paksuus	40 mm
Työtason pinnoite	Eterlux (melamiini/fenoliharts)
Pistoketyyppi, tulo	F
Korkeudensäätöperiaate	Vain työtaso
Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto	kyllä
Työtason materiaali	Eterlux
Työtason pinta	Pinnoite kestää erittäin hyvin naarmuuntumista ja kuumuutta
Syvyys	800 mm
Korkeus takaseinän kanssa	1000 mm
Työpisteen korkeudensäätö	670 – 990 mm
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	250 kg
Korkeudensäätömalli	sähköinen
Pöytälevyn paksuus	40 mm
Korkeudentasaus	25 mm

Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Työpöytä