

Garant GRIDLINE

Työasema eLevel+ bambutaso, Pituus: 1500/2mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	920026 1500/2
GTIN	4067263001515
Tuoteluokka	91P

Kuvaus**Malli:**

Työasema eLevel+ portaaton sähköinen korkeudensäätö. Korkeuden säätö sähköisestä ohjauspaneelista. Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto. Aktivointi asettaa työpisteen korkeuden. **eLevel+** säätää vain työtason korkeuden, muu työpiste säilyy ennallaan. Takaseinässä sisäänrakennettu johdinkanava.

Pintakäsittely:

Jalkaosa antrasiitti RAL 7016, **ei muunneltavissa.**

Nostopylväs eloksoitua alumiinia, **ei muunneltavissa.**

Sivu- ja takaseinät vaaleanharmaat RAL 7035, **jauhemaalattut, muunneltavissa.**

Huomautus:

- **Kun työtason alle kiinnitetään laatikostorunkoja, on huomioitava, että laatikostorunkojen korkeus saa olla enintään 500 mm.**
- **Huomio: riviin asennettaessa on käytettävä erotuslevyä nro 920350 (puristumisvaara).** Koot .../2 on varustettu vaihtoehtoisella nostoyksiköllä. Tekniset tiedot ovat samat kuin aiemmillä nostoyksiköillä, pienin poikkeuksin. Ohjauspaneeli on visuaalisesti erilainen näille kokoluokille, mutta toiminnallisesti sama.
- **Näiden tuotenumeroiden lisääminen on mahdollista vain, jos asiasta on sovittu etukäteen teknisen ostosaston P93 kanssa, puh. +49 89 8391 9165, ja tämänhetkinen saatavuus on tarkistettava.**
- **Noudata maksimikuormaa, sitä ei saa missään tapauksessa ylittää! Erityisen tärkeää tukipylvään ylärakenteiden suunnittelussa.**

Tekninen kuvaus

Paino	90 kg
Työtason pituus	1500 mm
Korkeus takaseinän kanssa	1000 mm
Työtason materiaali	Bambu
Sarja	Työasema
Pistoketyyppi, tulo	F
Leveys	1500 mm
Työtason paksuus	50 mm
Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä	670 - 990 mm
Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto	kyllä
Nimellisjännite	250 V
Portaaton korkeuden säätö	kyllä
Syvyys	800 mm
Työtason syvyys	700 mm
Korkeudensäätöperiaate	Vain työtaso
Malli	eLevel+
Työpisteen korkeudensäätö	670 – 990 mm
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	250 kg
Korkeudensäätömalli	sähköinen
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Korkeudentasaus	25 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Työpöytä

