

Garant**Kiilaurajyrsin, pinnoittamaton, Ø e8 DC: 15mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	191080 15
GTIN	4045197100214
Tuoteluokka	11W

Kuvaus**Malli:**Kokonaispituus **DIN 844 mukainen.**Teränpituus **DIN 844 lyhyt.**

Upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu.

Käyttö:**Kiilaurien** (poraurien) jyrshintään tai työkappaleen keskiosasta aloitettavaan jyrshintään.**Tekninen kuvaus**

Syöttö f_z uranjyrshintään teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,042 mm
Toimivien terien Z (kehän puoli) lukumäärä	2
Terän $\varnothing D_c$	15 mm
varren $\varnothing D_s$	12 mm
Terän pituus L_c	26 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS Co 8
Standardi	DIN 844 B
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis- \varnothing	e8
Nousukulma	30 astetta

syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi	DIN 1835 B, h6
Sisäjähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kiilaurajyrin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	83 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	28 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	25 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	23 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	23 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	55 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		