

Garant**Kiilaurajyrstin, pinnoittamaton, Ø e8 DC: 2,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	191080 2,5
GTIN	4045197100016
Tuoteluokka	11W

Kuvaus**Malli:**Kokonaispituus **DIN 844 mukainen.**Teränpituus **DIN 844 lyhyt.**

Upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu.

Käyttö:**Kiilaurien** (poraurien) jyrstintään tai työkappaleen keskiosasta aloitettavaan jyrstintään.**Tekninen kuvaus**

Syöttö f_z uranjyrstintään teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,006 mm
Toimivien terien Z (kehän puoli) lukumäärä	2
Terän Ø D_c	2,5 mm
varren Ø D_s	6 mm
Terän pituus L_c	8 mm
Kokonaispituus L	56 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS Co 8
Standardi	DIN 844 B
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
Nousukulma	30 astetta

syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi	DIN 1835 B, h6
Sisäjäähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kiilaurajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	83 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	28 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	25 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	23 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	23 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	55 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		