



**1/4 tuuman PU-kierreletku, jossa on teräksinen eSafe-turvaliitin Ø 8×12 mm,
Käytettävissä oleva letkun pituus: 2m**



Tilaustiedot

Tilausnumero	080240 2
GTIN	7391390097453
Tuoteluokka	08A

Kuvaus

Malli:

Erittäin kevyt, taipuisa ja hankauksenkestävä PU-kierreletku, jossa on hyvä vastajousivoima. Lämmönkestävyys -20...+60 °C. PU-kierreletku, 1/4 tuumaa, teräksinen turvaliitin eSafe Ø 8×12 mm, 2 m, ISO B.

Toimituksen sisältö:

Mukana teräksinen **turvapikaliitin** nro 080285 ja teräsnippa nro 080290.

Tekninen kuvaus

Letkun sisä-Ø	8 mm
Letkun ulko-Ø	12 mm
Materiaali	PU-kierreletku
Väri	sininen
Käytettävissä oleva letkun pituus	2 m
Pikaliittimen kytkentä	1/4 tuuma
Suurin käyttöpaine	10 bar
Liitinnippaliitintä	1/4 tuuma

Suurin murtumispaine	35 bar
Tuotetyyppi	Letku

Tarvikkeet

TurvaliitinUlkokierre Liitännän ulkokierre 1/4 tuuma	080285 1/4
Nippa, ulkokierreSarjassa 5 osaa Liitännän ulkokierre 1/4 tuuma	080290 1/4