

Garant
GARANT Diabolo TKM-täyssädejrysin HPC, TiAlN, Ø f8 DC / DS: 1,5/6mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	207362 1,5/6
GTIN	4045197600042
Tuoteluokka	11X

Kuvaus
Malli:
GARANT Diabolo:

Erikoisprofiili, uusi pinnoite ja kovametalli erityisesti kovien materiaalien työstämiseen.

 Toleranssi: Sädemuoto = **±0,005 mm**.

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z särmäykseen teräksessä < 65 HRC	0,005 mm
Terän Ø D_c	1,5 mm
Syöttö f_z kopiojrysintään teräksessä < 65 HRC	0,005 mm
HammaslukuZ	2
varren Ø D_s	6 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Terän pituus L_c	3 mm
Nousukulma	30 astetta
Säde R	0,75 mm
Sarja	Diabolo
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	H

Toleranssi, nimellis-Ø	f8
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,05×D kopiojyrinnässä
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,2×D särmäyksessä
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Värirengas	pun.
Tuotetyyppi	Uurrehöylä

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 50 HRC	soveltuu	190 m/min	H
Teräs < 55 HRC	soveltuu	170 m/min	H
Teräs < 60 HRC	soveltuu	150 m/min	H
Teräs < 65 HRC	soveltuu	110 m/min	H
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		

Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB	129100 HB
------------------------	-----------