


Garant
TKM-jyrsin, TiAlN, Ø e8 DC: 9mm

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 202720 9 |
| GTIN | 4045197117892 |
| Tuoteluokka | 11X |

Kuvaus
Malli:

Takareunasta kaksoishiottu sivupäästökulma.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|--------------------------------|
| Syöttö f_z uranjyrsintään teräksessä $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,04 mm |
| Nurkkaviisteen leveys 45° :ssa | 0,08 mm |
| HammaslukuZ | 4 |
| Ulkoneman pituus L_1 mukaan lukien kavennus | 30 mm |
| Syöttö f_z särmäykseen teräksessä $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,045 mm |
| Kavennuksen $\varnothing D_1$ | 8,8 mm |
| Varren muoto | HA |
| Terän $\varnothing D_c$ | 9 mm |
| varren $\varnothing D_s$ | 9 mm |
| Kokonaispituus L | 60 mm |
| Terän pituus L_c | 20 mm |
| syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora |
| Varsi | DIN 6535 HA, h6 |
| Toleranssi, nimellis- \varnothing | e8 |
| Nousukulma | 30 astetta |

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta |
| Pinnoitus | TiAlN |
| Lastuava aine | TKM |
| Standardi | Tehdasnormi |
| tyyppi | H |
| Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana | 0,3×D särmäyksessä |
| Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D |
| Sisäjähdytys | ei |
| Värirengas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kulmajyrin |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Alumiini (lyhytlastuinen) | sopii rajoituksin | 280 m/min | N |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 100 m/min | P |
| Teräs < 1100 N/mm ² | soveltuu | 70 m/min | P |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | 60 m/min | P |
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | 35 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | 80 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | 60 m/min | M |
| GG(G) | soveltuu | 90 m/min | K |
| Uni | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |
| märkä vähintään | sopii rajoituksin | | |
| kuiva | soveltuu | | |
| ilma | soveltuu | | |

