



## Turvaliitin Ulkokierre, Liitännän ulkokierre: 3/8tuuma



### Tilaustiedot

Tilausnumero	080285 3/8
GTIN	7391390044792
Tuoteluokka	08A

### Kuvaus

#### Malli:

**Teräksisillä paineilialiittimillä** on monia etuja perinteisiin messinkiliittimiin verrattuna:

- **Helppo käyttö yhdellä kädellä ja vähäisellä voimalla.**
- **Korkea läpivirtausnopeus ja vähäinen painehäviö.**
- **Pitkäikäinen laadukkaiden pintojen ja karkaistujen komponenttien ansiosta, tiukat valmistustoleranssit.**
- **Taloudellinen – maksaa itsensä takaisin enintään 2 vuodessa.**

**eSafe-turvaliitin** ISO-standardin 4414 ja EN 983 mukainen. Ensin ilmaus ja sen jälkeen irrotus (ei paineiskua). Uusi, helpompi käyttö yhdellä kädellä.

Virtaama: 2250 l/min., käyttöpaine enintään 16 baaria.

#### Käyttö:

Tehon nostamiseen, taloudellisuuden parantamiseen ja teollisuuden paineilmalaitteiden turvallisuuden parantamiseen.

#### Huomautus:

**CEJN-sarja 320 vastaa eurooppalaista standardia 7.6 (nimellis-Ø 7,6 mm, Euro-Profil) ja on yhteensopiva kaikkien yleisimpien järjestelmien kanssa.**

### Tekninen kuvaus

Liitännän ulkokierre	3/8 tuuma
Suurin käyttöpaine	16 bar
Raaka-aine	Teräsliitin
Läpivirtausarvo	2250 l/min

Tuotetyyppi

Liitäntä