

Garant
Viistejyrsin 45°, Kierteellinen, Ø D: 17,5mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	216102 17,5
GTIN	4045197469922
Tuoteluokka	210

Kuvaus
Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	30 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Kiinnityskierre M	M10
Ulkoneman pituus L_1	18 mm
Pienin sisäänajo-Ø D_{min}	30 mm
Ø D_2	17,7 mm
Ø D_1 h6	10,5 mm
Terän Ø D_c	17,5 mm
suurin viisteen Ø D_{max}	29,8 mm
Sopiva kääntöterä	SD.. 090308
Terien lkm Z	3

varren malli	Kierteellinen
Viistekulma taakse	45 astetta
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Viistejyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219805
Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219804
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP