



**1/4 tuuman PU-kierreletku, jossa on teräksinen eSafe-turvaliitin Ø 8×12 mm,
Käytettävissä oleva letkun pituus: 4m**



Tilaustiedot

Tilausnumero	080240 4
GTIN	7391390108173
Tuoteluokka	08A

Kuvaus

Malli:

Erittäin kevyt, taipuisa ja hankauksenkestävä PU-kierreletku, jossa on hyvä vastajousivoima. Lämmönkestävyys -20...+60 °C. PU-kierreletku, 1/4 tuumaa, teräksinen turvaliitin eSafe Ø 8×12 mm, 4 m, ISO B.

Toimituksen sisältö:

Mukana teräksinen **turvapikaliitin** nro 080285 ja teräsnippa nro 080290.

Tekninen kuvaus

Suurin käyttöpaine	10 bar
Väri	sininen
Pikaliittimen kytkentä	1/4 tuuma
Käytettävissä oleva letkun pituus	4 m
Liitinnippaliitântä	1/4 tuuma
Materiaali	PU-kierreletku
Letkun ulko-Ø	12 mm
Letkun sisä-Ø	8 mm
Suurin murtumispaine	35 bar

Tuotetyyppi

Letku

Tarvikkeet

TurvaliitinUlkokierre Liitännän ulkokierre 1/4 tuuma

080285 1/4

Nippa, ulkokierreSarjassa 5 osaa Liitännän ulkokierre 1/4 tuuma

080290 1/4