

Garant**Viistejyrsin 45°, Kierteellinen, Ø D: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	216102 25
GTIN	4045197469946
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Ø D ₂	20,7 mm
Sopiva kääntöterä	SD.. 090308
Terän Ø D _c	25 mm
Kiinnityskierre M	M12
suurin viisteen Ø D _{max}	37,3 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Pienin sisäänajo-Ø D _{min}	37,5 mm
Ø D ₁ h6	12,5 mm
Kokonaispituus L _{ges}	35 mm
Ulkoneman pituus L ₁	23 mm
Terien lkm Z	2

varren malli	Kierteellinen
Viistekulma taakse	45 astetta
Sisäjäähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Viistejyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219805
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP
Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219804
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,8 Nm	211750 3,8