

**Garant****Viistejyrsin 45°, weldonvarsi, Tyyppi: 10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	216550 10
GTIN	4045197685520
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Huomautus:**

GARANT.monenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,0 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Ulkoneman pituus $L_1$	42 mm
Sopiva kääntöterä	260986 HB725-1
Varren $\varnothing D_s$ h6	25 mm
Kääntöterän ruuvi	219844 (15IP; 3,0 Nm)
suurin viisteen $\varnothing D_{max}$	32,5 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$	100 mm
Terien lkm Z	2
$\varnothing D$	10,4 mm
varren malli	weldonvarsi
Viistekulma eteen	90 astetta
Asetuskulma $\kappa$	45 astetta
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Viistejyrsin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	219844
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,0 Nm	211750 3,0