

**Garant****Erittäin tehokas viistejyrsin 45°, Lieriövarsi., Ø D: 2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	216460 2
GTIN	4045197482143
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Käyttö:**

Eryyisesti pienten viistetöiden tehokkaaseen suorittamiseen. Viistämiseen eteen- ja taaksepäin suurilla nopeuksilla.

**Viistäminen taaksepäin mahdollista alk. koosta 6.**

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 0,6** käytetään terän nro **674252 koko 6IP** kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Ulkoneman pituus $L_1$	20 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219828 (6IP; 0,6 Nm)
Varren Ø $D_s$ h6	10 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$	80 mm
Sopiva kääntöterä	SC.. 05T104
suurin viisteen Ø $D_{max}$	8,5 mm
Terien lkm Z	1
Ø D	2 mm
varren malli	Lieriövarsi.
Viistekulma taakse	45 astetta
Asetuskulma $\kappa$	45 astetta

Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Viistejyrsin

## Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 0,6 Nm	211750 0,6
Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219828
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 6IP	674252 6IP