

Garant**SCLT 05T104 timanttipinnoitettu, HB7810, Tyyppi: ALU****Tilaustiedot**

Tilausnumero	216463 ALU
GTIN	4045197658234
Tuoteluokka	21B

Kuvaus

SCLT 05T104 timanttipinnoitettu ALU Nirkon säde: 0,4 mm
Syöttö f_z / hammas: 0,08–0,18 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,08–0,18 mm
tyyppi	ALU
Nirkon säde	0,4 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SCLT 05T104
Laji	HB7810
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jrsintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	1000 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	900 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	550 m/min	N
Grafiitti, GFK, CFK	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		