

Garant**SCLT 05T104, HU7810, Tyyppi: ALU**

Tilaustiedot

Tilausnumero	216465 ALU
GTIN	4045197552785
Tuoteluokka	21A

Kuvaus

SCLT 05T104 ALU Nirkon säde: 0,4 mm
Syöttö f_z / hammas: 0,08–0,18 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,08–0,18 mm
tyyppi	ALU
Nirkon säde	0,4 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SCLT 05T104
Laji	HU7810
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	1000 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	700 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	400 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		