

Garant**Viistejyrsin 45°, weldonvarsi, Ø D: 8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	216100 8
GTIN	4045197133458
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	80 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Ulkoneman pituus L_1	17 mm
Sopiva kääntöterä	SD.. 090308
suurin viisteen $\varnothing D_{max}$	20,2 mm
Varren $\varnothing D_s$ h6	16 mm
Terien lkm Z	1
$\varnothing D$	8 mm
varren malli	weldonvarsi
Viistekulma taakse	45 astetta
Asetuskulma κ	45 astetta
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard

Tuotetyyppi

Viistejyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja10 osaa

219804

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu
vääntömomentti 3,8 Nm

211750 3,8

Kääntöteräruuvisarja10 osaa

219805

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx
Plus® -profiili 15IP

674252 15IP