

Garant
Viistejyrsin 45°, Kierteellinen, Ø D: 8mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	216102 8
GTIN	4045197469908
Tuoteluokka	210

Kuvaus
Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Kiinnityskierre M	M6
Kääntöterä-ruuvisarja	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Kokonaispituus L_{ges}	23 mm
Ulkoneman pituus L_1	14 mm
suurin viisteen $\varnothing D_{max}$	20,2 mm
Terän $\varnothing D_c$	8 mm
$\varnothing D_1 h_6$	6,5 mm
Pienin sisäänajo- $\varnothing D_{min}$	20,4 mm
Sopiva kääntöterä	SD.. 090308
$\varnothing D_2$	9,75 mm
Terien lkm Z	1

varren malli	Kierteellinen
Viistekulma taakse	45 astetta
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Viistejyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219805
Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219804
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP