

Garant**SCLT 05T104, HB7635, Tyyppi: INOX**

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 216470 INOX |
| GTIN | 4045197552792 |
| Tuoteluokka | 21A |

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Syöttö f_z / hammas | 0,06 – 0,15 mm |
| tyyppi | INOX |
| Nirkon säde | 0,4 mm |
| Terän paksuus E | 1,98 mm |
| ISO-koodi-kääntöterä | SCLT 05T104 |
| Laji | HB7635 |
| Lastuava aine | KM |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä jysintään |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | 160 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | soveltuu | 120 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | soveltuu | 60 m/min | S |
| märkä enintään | sopii rajoituksin | | |
| kuiva | soveltuu | | |