

**Garant****Viistejyrsin 45°, weldonvarsi, Ø D: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	216100 16
GTIN	4045197133465
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

**Tekninen kuvaus**

suurin viisteen $\varnothing D_{max}$	28,3 mm
Sopiva kääntöterä	SD.. 090308
Kokonaispituus $L_{ges}$	110 mm
Varren $\varnothing D_s$ h6	16 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Ulkoneman pituus $L_1$	20,5 mm
Terien lkm Z	2
$\varnothing D$	16 mm
varren malli	weldonvarsi
Viistekulma taakse	45 astetta
Asetuskulma $\kappa$	45 astetta
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard

Tuotetyyppi

Viistejyrsin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP

674252 15IP

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa

219805

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,8 Nm

211750 3,8

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa

219804