

**KOMET®-upotin 45°, weldonvarsi, DIN-uppokantaruuveille: M12****Tilastiedot**

Tilausnumero	216600 M12
GTIN	4047109013001
Tuoteluokka	24D

**Kuvaus****Käyttö:**

Pyöröreikien ja kiilaurien **purseenpoistoon** ja trapetsihammasurien jysintään. DIN-standardin mukaisiin upotuksiin DIN-ruuveille M10 - M20.

Edellytyksenä ovat tukevat käyttöolosuhteet (ei voida käyttää porakoneissa).

**Huomautus:**

Sopivat kolmikulmaiset käanttöterät katso 216700; 216740; 216770.

**Tekninen kuvaus**

Varren $\varnothing D_s$ h6	16 mm
Käanttöterä nro 216700; nro 216740; nro 216770	14-6603
Sopiva käanttöterä	TO.. 0902
Käanttöterä-ruuvisarja	239653 8IP7 (1,3 Nm)
DIN-uppokantaruuveille	M12
suurin viisteen $\varnothing D_{max}$	23 mm
Terien lkm Z	2
Käanttöterien lukumäärä	2
Lasku- $\varnothing D$	11 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$	100 mm
varren malli	weldonvarsi

Sisäjähdytys	ei
Upotuskulma	90 astetta
Tuotetyyppi	Upottimet

---

## Tarvikkeet

Torx Plus -kiinnitysruuvisarja10 osaa Käyttö 8IP	239653 8IP
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja10 osaa Käyttö 8IP7	239653 8IP7