

**Garant****SDGT 090308 FN, HU7815, Tyyppi: ALU**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	216408 ALU
GTIN	4045197648143
Tuoteluokka	21A

### Kuvaus

**Malli:**

Kestävä jysinkääntöterä, **tarkkuussinrattu, positiiviset lastunmurtajat. Taso- ja tukipinnat tarkkuushiottuja.**

Nirkon säde: 0,8 mm

Syöttö  $f_z$  / hammas: 0,15 mm

### Tekninen kuvaus

Syöttö $f_z$ / hammas	0,15 mm
tyyppi	ALU
Nirkon säde	0,8 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SDGT 090308 FN
Laji	HU7815
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

Tuotetyyppi

Kääntöterä jysintään

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Alumiinimuovit	soveltuu	250 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	250 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	120 m/min	N
CuZn	soveltuu	250 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		