

Garant**Viistejyrsin 45°, Kierteellinen, Ø D: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	216102 16
GTIN	4045197469915
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	28 mm
Terän $\varnothing D_c$	16 mm
suurin viisteen $\varnothing D_{max}$	28,3 mm
Kiinnityskierre M	M10
Sopiva kääntöterä	SD.. 090308
$\varnothing D_2$	17,7 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Ulkoneman pituus L_1	18 mm
Pienin sisäänajo- $\varnothing D_{min}$	28,5 mm
$\varnothing D_1 h_6$	10,5 mm
Terien lkm Z	2

varren malli	Kierteellinen
Viistekulma taakse	45 astetta
Sisäjäähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Viistejyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,8 Nm	211750 3,8
Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219805
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP
Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219804