

**Garant****Viistejyrsin 45°, weldonvarsi, Tyyppi: 1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	216550 1
GTIN	4045197685506
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Huomautus:**

GARANT.monenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Sopiva kääntöterä	260982 HB725-1
suurin viisteen $\varnothing D_{max}$	16 mm
Kääntöterän ruuvi	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Kokonaispituus $L_{ges}$	70 mm
Ulkoneman pituus $L_1$	20 mm
Varren $\varnothing D_s$ h6	12 mm
Terien lkm Z	1
$\varnothing D$	1,2 mm
varren malli	weldonvarsi
Viistekulma eteen	90 astetta
Asetuskulma $\kappa$	45 astetta
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Viistejyrsin

---

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP

674252 8IP

Kiinnitysruuvi Tyyppi 1

219795 1

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm

211750 1,2