


Garant**SDLT 090308 EN, HB7535, Tyyppi: UNI**

Tilaustiedot

Tilausnumero	216410 UNI
GTIN	4045197319814
Tuoteluokka	21A

Kuvaus

Malli:

Kestävä jyrsinkääntöterä, **tarkkuussinrattu, positiiviset lastunmurtajat. Taso- ja tukipinnat tarkkuushiottuja.**

Nirkon säde: 0,8 mm

Tekninen kuvaus

tyyppi	UNI
Nirkon säde	0,8 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SDLT 090308 EN
Laji	HB7535
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jyrsintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	250 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	250 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	120 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	260 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	220 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	100 m/min	S
GG(G)	sopii rajoituksin	150 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		