

Garant
Viistejyrsin 45°, weldonvarsi, Ø D: 17,5mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	216100 17,5
GTIN	4045197429490
Tuoteluokka	210

Kuvaus
Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	SD.. 090308
Kääntöterä-ruuvisarja	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Kokonaispituus L_{ges}	110 mm
Varren Ø D_s h6	16 mm
suurin viisteen Ø D_{max}	29,8 mm
Ulkoneman pituus L_1	25 mm
Terien lkm Z	3
Ø D	17,5 mm
varren malli	weldonvarsi
Viistekulma taakse	45 astetta
Asetuskulma κ	45 astetta
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard

Tuotetyyppi

Viistejyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja10 osaa

219804

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu
vääntömomentti 3,8 Nm

211750 3,8

Kääntöteräruuvisarja10 osaa

219805

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx
Plus® -profiili 15IP

674252 15IP