

Garant**APMT 100308 TR, HB7635, Tyyppi: INOX****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215922 INOX
GTIN	4045197601797
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Malli:**

Kääntöterä, voimakkaasti positiivinen mitoitus ja kierteinen lastuamissärmä.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot koskevat jyrsimiä nro 215800, 215803, 215850, 215853 ja 215870.

Arvoille $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p,max} = 4,8$ mm.

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,12 mm
tyyppi	INOX
Nirkon säde	0,8 mm
ISO-koodi-kääntöterä	APMT 100308 TR
Laji	HB7635
Lastuava aine	KM
Pöytälevyn paksuus	3,5 mm

Tuotetyyppi

Kääntöterä jrsintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	700 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	600 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	sopii rajoituksin	180 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	sopii rajoituksin	160 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	150 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	130 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	50 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		