

**Garant****ANGT 160605 PPTR, HB7830, Tyyppi: ST1400****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 216015 ST1400 |
| GTIN         | 4045197411242 |
| Tuoteluokka  | 21A           |

**Kuvaus**

ANGT 160605 PPTR ST1400 Nirkon säde: 0,5 mm  
Syöttö  $f_z$  / hammas: 0,13 mm

**Tekninen kuvaus**

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Syöttö $f_z$ / hammas | 0,13 mm              |
| tyyppi                | ST1400               |
| Nirkon säde           | 0,5 mm               |
| ISO-koodi-kääntöterä  | ANGT 160605 PPTR     |
| Laji                  | HB7830               |
| Lastuava aine         | KM                   |
| Tuotetyyppi           | Kääntöterä jysintään |

**Käyttäjätiedot**

|                                | <b>Sopivuus</b>   | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO-koodi</b> |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>  | sopii rajoituksin | 310 m/min            | P                |
| Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>  | sopii rajoituksin | 250 m/min            | P                |
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>  | sopii rajoituksin | 230 m/min            | P                |
| Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 140 m/min            | P                |
| Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 110 m/min            | P                |
| GG(G)                          | sopii rajoituksin | 270 m/min            | K                |
| märkä enintään                 | soveltuu          |                      |                  |
| kuiva                          | soveltuu          |                      |                  |