

**Garant****Viistejyrsin 45°, weldonvarsi, Tyyppi: 6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	216550 6
GTIN	4045197685513
Tuoteluokka	210

**Kuvas****Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 1,2** käytetään terän nro **674252 koko 8IP** kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Kääntöterän ruuvi	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Sopiva kääntöterä	260982 HB725-1
suurin viisteen $\varnothing D_{\max}$	21 mm
Ulkoneman pituus $L_1$	35 mm
Kokonaispituus $L_{\text{ges}}$	90 mm
Varren $\varnothing D_s$ h6	20 mm
Terien lkm Z	2
$\varnothing D$	6,2 mm
varren malli	weldonvarsi
Viistekulma eteen	90 astetta
Asetuskulma $\kappa$	45 astetta
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Viistejyrsin

---

## Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu  
vääntömomentti 1,2 Nm

211750 1,2

Kiinnitysruuvi Tyyppi 1

219795 1

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx  
Plus® -profiili 8IP

674252 8IP