

Garant**Erittäin tehokas viistejyrsin 45°, Lieriövarsi., Ø D: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	216460 16
GTIN	4045197553072
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Käyttö:**

Eryyisesti pienten viistetöiden tehokkaaseen suorittamiseen. Viistämiseen eteen- ja taaksepäin suurilla nopeuksilla.

Viistäminen taaksepäin mahdollista alk. koosta 6.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 0,6** käytetään terän nro **674252 koko 6IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	110 mm
suurin viisteen $\varnothing D_{max}$	22,7 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219828 (6IP; 0,6 Nm)
Ulkoneman pituus L_1	20 mm
Varren $\varnothing D_s$ h6	12 mm
Sopiva kääntöterä	SC.. 05T104
Terien lkm Z	5
$\varnothing D$	16 mm
varren malli	Lieriövarsi.
Viistekulma taakse	45 astetta
Asetuskulma κ	45 astetta

Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Viistejyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 0,6 Nm	211750 0,6
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 6IP	674252 6IP
Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219828