



ZDET 16M540 FR-721, GH1, Tyyppi: ALU



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 220828 ALU |
| GTIN | 4059782503892 |
| Tuoteluokka | 28E |

Kuvaus

Suositus:

Vaihdettaessa kääntöteriä vaihda myös ruuvit. Vararuuvit toimitetaan kääntöterien mukana.

Huomautus:

f_z arvolle $a_e = 0,3 \times D$.

f_z rouhintaan enintään $a_{p \max}$ 16 mm: 0,12 - 0,25 mm

f_z esiviimeistelyyn a_p 3 mm: 0,05 - 0,15 mm

f_z viimeistelyyn a_p 1 mm: 0,02 - 0,1 mm

Teränpaksuus S: 5 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|--|----------------|
| f_z rouhintaan enintään $a_{p \max}$ 16 mm | 0,12 - 0,25 mm |
| f_z viimeistelyyn a_p 1 mm | 0,02 - 0,1 mm |
| tyyppi | ALUM. |
| f_z esiviimeistelyyn a_p 3 mm | 0,05 - 0,15 mm |
| Nirkon säde | 4 mm |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Teränpaksuus S | 5 mm |
| ISO-koodi-kääntöterä | ZDET 16M540 FR-721 |
| Laji | GH1 |
| Lastuava aine | KM |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä jrsintään |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiinimuovit | soveltuu | 1640 m/min | N |
| Alumiini (lyhytlastuinen) | soveltuu | 1370 m/min | N |
| Alu > 10% Si | soveltuu | 1095 m/min | N |
| märkä enintään | soveltuu | | |
| märkä vähintään | sopii rajoituksin | | |
| kuiva | sopii rajoituksin | | |
| ilma | sopii rajoituksin | | |