



Magneetti-nostin UL Plus, suurin kantavuus (taso): 125kg



Tilaustiedot

Tilausnumero	085995 125
GTIN	
Tuoteluokka	08P

Kuvaus

Malli:

Pienikokoinen, vankka rakenne, neodyymikestomagneetit. Optimiteho myös suurien ilmarakojen yhteydessä, ei sirontakenttiä. Sertifioitu irrotusvoima (katso tarkastuspöytäkirja).

Kevyesti toimiva kahva, jossa turvalukitus kytkentämekanismia varten. Nostettavien kuormien esitarkastus turvalevyn avulla takaa turvakertoimeksi 3:1.

Käyttö:

Litteiden ja pyöreiden materiaalien (nro 085990; 085992; 085995) sekä litteiden ja ohuiden materiaalien (nro 085985) turvalliseen käsittelyyn ja siirtämiseen.

Valurauta- ja teräsosille, levyille, tangoille ja putkille. Käytettäväksi varastoissa, valimoissa/terästehtaissa, teräksen varastoinnissa, työkalunvalmistus- ja muissa tuotantotiloissa.

Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Enimmäis-Ø pyöreä: 200 mm

Enimmäispituus tasainen: 1500 mm

materiaalin seinän vähimmäispaksuus tasainen: 20 mm

materiaalin seinän vähimmäispaksuus pyöreä: 40 mm

Mitta A: 101 mm

Mitta B: 155 mm

Tekninen kuvaus

Paino	4 kg
-------	------

Mitta D	74 mm
Enimmäispituus tasainen	1500 mm
materiaalin seinän vähimmäispaksuus tasainen	20 mm
Mitta E	64 mm
Mitta F	152 mm
suurin kantokuorma tasainen	125 kg
pienin kantokuorma tasainen	4 kg
suurin kantokuorma pyöreä	50 kg
Mitta B	155 mm
Enimmäis-Ø pyöreä	200 mm
Mitta C	69 mm
Mitta G	26 mm
Mitta A	101 mm
materiaalin seinän vähimmäispaksuus pyöreä	40 mm
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tuotetyyppi	Magneettinostin