



**1/4 tuuman PU-kierreletku, jossa on teräksinen eSafe-turvaliitin Ø 8×12 mm,  
Käytettävissä oleva letkun pituus: 6m**



## Tilaustiedot

Tilausnumero	080240 6
GTIN	7391390134356
Tuoteluokka	08A

## Kuvaus

### Malli:

Erittäin kevyt, taipuisa ja hankauksenkestävä PU-kierreletku, jossa on hyvä vastajousivoima. Lämmönkestävyys -20...+60 °C. PU-kierreletku, 1/4 tuumaa, teräksinen turvaliitin eSafe Ø 8×12 mm, 6 m, ISO B.

### Toimituksen sisältö:

Mukana teräksinen **turvapikaliitin** nro 080285 ja teräsnippa nro 080290.

## Tekninen kuvaus

Pikaliittimen kytkentä	1/4 tuuma
Käytettävissä oleva letkun pituus	6 m
Materiaali	PU-kierreletku
Suurin käyttöpaine	10 bar
Letkun ulko-Ø	12 mm
Liitinnippaliitintä	1/4 tuuma
Väri	sininen
Letkun sisä-Ø	8 mm
Suurin murtumispaine	35 bar

Tuotetyyppi

Letku

---

**Tarvikkeet**

Nippa, ulkokierreSarjassa 5 osaa Liitännän ulkokierre 1/4 tuuma

080290 1/4

TurvaliitinUlkokierre Liitännän ulkokierre 1/4 tuuma

080285 1/4