

**HOLEX****Tasojyrsimet, 45°, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 63/5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	214202 63/5
GTIN	4067263001904
Tuoteluokka	220

**Kuvaus****Malli:**

Ilman sisäjähdytystä.

**Huomautus:**Käytä GARANT-momenttiruuvinväännintä TQ nro **211750 koko 5,7** terän nro **674252 koko 20IP** kanssa.**Tekninen kuvaus**

KiinnitysreiänØ	22 mm
Terien lkm Z	5
Sopiva kääntöterä	SE.. 1204..
Terän Ø D <sub>c</sub>	63 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	48 mm
suurin ulko-Ø D <sub>max</sub>	76 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219848 (20IP; 5,7 Nm)

varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	45 astetta
Terien jako	epätasainen
Lastuamisstrategia	MTC
Standardi	Tehdasnormi
Tuotetyyppi	Tasojyrsimet

---

## Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219848
-----------------------------	--------