

HOLEX**Tasojyrsimet, 45°, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 80/6mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 214202 80/6 |
| GTIN | 4067263002017 |
| Tuoteluokka | 220 |

Kuvaus**Malli:**

Ilman sisäjähdytystä.

Huomautus:Käytä GARANT-momenttiruuvinväännintä TQ nro **211750 koko 5,7** terän nro **674252 koko 20IP** kanssa.**Tekninen kuvaus**

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Sopiva kääntöterä | SE.. 1204.. |
| suurin ulko-Ø D_{max} | 93 mm |
| KiinnitysreiänØ | 27 mm |
| Kokonaispituus L_{ges} | 50 mm |
| Terien lkm Z | 6 |
| Terän Ø D_c | 80 mm |
| Kääntöterä-ruuvisarja | 219848 (20IP; 5,7 Nm) |

| | |
|--------------------|--------------|
| varren malli | reiällä |
| Asetuskulma κ | 45 astetta |
| Terien jako | epätasainen |
| Lastuamisstrategia | MTC |
| Standardi | Tehdasnormi |
| Tuotetyyppi | Tasojyrsimet |

Tarvikkeet

| | |
|-----------------------------|--------|
| Kääntöteräruuvisarja10 osaa | 219848 |
|-----------------------------|--------|